




Connettore femmina a cablare

SDOGK190MSSFKPG



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Capacità di corrente totale	[A]	7,5

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 65

Dati meccanici

Peso	[g]	82,4
Dimensioni	[mm]	26 x 26 x 49
Materiali		ottone nichelato
Materiale corpo		ottone, nichelato
Materiale dado		ottone, nichelato

Osservazioni


Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico

saldato: ...1 mm²; Rivestimento cavo: Ø 10...14 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone, nichelato; Fermo: ottone, nichelato



E10887



Connettore femmina a cablare

SDOGK190MSSFKPG

Collegamento

