


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030ZDS0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC/DC
-----------------------	-----	------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	10 x 10 x 33
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		zinco pressofuso

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso



E10890



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030ZDS0002A03

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu