



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040SCS0002I04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVW004  
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



| Applicazione                |      |                                                |
|-----------------------------|------|------------------------------------------------|
| Particolarità               |      | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati |
| Senza silicone              |      | si                                             |
| Dati elettrici              |      |                                                |
| Tensione di esercizio       | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                            |
| Capacità di corrente totale | [A]  | 4                                              |
| Condizioni ambientali       |      |                                                |
| Temperatura ambiente        | [°C] | -25...90                                       |
| Grado di protezione         |      | IP 68                                          |
| Dati meccanici              |      |                                                |
| Dimensioni                  | [mm] | 27 x 15 x 39                                   |
| Materiali                   |      | TPU                                            |
| Materiale corpo             |      | TPU                                            |
| Materiale dado              |      | ottone, antiaderente                           |
| Osservazioni                |      |                                                |
| Quantità                    |      | 1 pezzo                                        |

# E10909



## Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAH040SCS0002I04

### Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; irradiato; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

|      |         |
|------|---------|
| BK = | nero    |
| BN = | marrone |
| BU = | blu     |
| WH = | bianco  |