

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040SCS0005I04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVW005

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	27 x 15 x 39
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, antiaderente

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10910



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040SCS0005I04

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; irradiato; 4 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco