

# E10911




## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040SCS0010I04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVW006

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale [A]	4
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Dimensioni [mm]	27 x 15 x 39
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, antiaderente
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

# E10911



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040SCS0010I04

### Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; irradiato; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco