

# E10916



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040SCS0005104

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale [A]	4

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 68

### Dati meccanici

Dimensioni [mm]	15 x 15 x 43
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, antiaderente

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E10916



## Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGH040SCS0005I04

### Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; irradiato; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco