




Cavo di collegamento

VDOGG030--S0002H03STGF030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	senza alogeno
---------------	---------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...55 DC
Classe di isolamento		III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 65

Dati meccanici


Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E10926



Cavo di collegamento

VDOGG030--S0002H03STGF030MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, senza alogeno; 3 x 0,34 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

