




Cavo di collegamento

VDOGF030MSS0002H03STGF030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione	
Particolarità	senza alogeno
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	10...55 DC
Classe di isolamento	III
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore	

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E10930




Cavo di collegamento

VDOGF030MSS0002H03STGF030MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, senza alogeno; 3 x 0,34 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

