

E10931




Cavo di collegamento

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11330

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Classe di isolamento III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione Stato di commutazione 1 x LED, giallo

Funzionamento 1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10931



Cavo di collegamento

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, TPU, senza alogeno; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

