

E10934




Cavo di collegamento

VDOGH040MSS00,6H03STGF030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11341

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Classe di isolamento III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10934



Cavo di collegamento

VDOGH040MSS00,6H03STGF030MSS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, TPU, senza alogeno; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

