

E10946




Ripartitore centrale

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EBC008

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità senza silicone; contatti dorati

Senza silicone si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Classe di isolamento II

Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 4

Capacità di corrente totale [A] 10

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -15...80

Grado di protezione IP 67

E10946



Ripartitore centrale

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	28 x 60 x 125
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Numero ingressi ripartitori centrali		6
Tipo di connettore		M12
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	12 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - Collegamento		
Connettore: 1 x M23; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm		


E10946



Ripartitore centrale

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Collegamento



E10946



Ripartitore centrale

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 6 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

