


E10948



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK190MSS0010B19

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 65

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 26 x 26 x 49

Materiali ottone nichelato

Materiale corpo ottone, nichelato

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni


Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, nero, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M23; Corpo: ottone, nichelato; Fermo: ottone, nichelato



E10948



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK190MSS0010B19

Collegamento