

E10957




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050SCS0002105

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVW013

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



| Applicazione | |
|---------------------------------|--|
| Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati |
| Senza silicone | si |
| Dati elettrici | |
| Tensione di esercizio [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Capacità di corrente totale [A] | 4 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
| Grado di protezione | IP 68 |
| Dati meccanici | |
| Dimensioni [mm] | 27 x 15 x 39 |
| Materiali | TPU |
| Materiale corpo | TPU |
| Materiale dado | ottone, antiaderente |
| Osservazioni | |
| Quantità | 1 pezzo |

E10957



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050SCS0002105

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,5 mm; irradiato; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



| | Colori dei fili conduttori : |
|------|------------------------------|
| BK = | nero |
| BN = | marrone |
| BU = | blu |
| GY = | grigio |
| WH = | bianco |