

# E10960




## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050SCS0002105

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVW010

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente totale [A]	4
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Dimensioni [mm]	15 x 15 x 43
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, antiaderente
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

# E10960



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050SCS0002105

### Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,5 mm; irradiato; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



### Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco