


# E10969



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032VAS0005E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

### Uscite

Modello elettrico PNP

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Materiali TPU trasparente

Materiale corpo TPU, trasparente

Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10969



## Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAF032VAS0005E03

### Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :  
BN = marrone  
BK = nero  
BU = blu