


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH080MSS0005A06



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC/DC
Capacità di corrente totale	[A]	2

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 68

Dati meccanici

Peso	[g]	245,8
Dimensioni	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

E10976



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH080MSS0005A06

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, nero, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



Collegamento

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
WH =	bianco
YE =	giallo