


# E10980



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH080MSS0010A06



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 60 AC/DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado di protezione IP 68

### Dati meccanici

Peso [g] 479

Dimensioni [mm] 38,5 x 14,5 x 27,5

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado zinco pressofuso, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10980



## Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAH080MSS0010A06

### Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PUR, nero; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
WH =	bianco
YE =	giallo