

E10982




Cavo di collegamento

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC026

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



E10982



Cavo di collegamento

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR, senza alogeno, nero, \varnothing 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x \varnothing 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato

