

E10993




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA041--S00,6H03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11417

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC

Protezione da sovratensione si; (VDR)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 46,5

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Accessori

Fornitura vite
Etichetta

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10993




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA041--S00,6H03STGH030MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR, senza alogeno; 3 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

