


E10998



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAB031--S0002H03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC

Protezione da sovratensione si; (VDR)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 46,5

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione Stato di commutazione 1 x LED, giallo

Accessori

Fornitura vite
Etichetta

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10998



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAB031--S0002H03STGH030MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno; 3 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola B DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

