


E10059



Connettore femmina a cablare

SDOAC030--SFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 65

Dati meccanici

Materiali PA

Materiale corpo PA

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø ...6,5 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola C DIN, ad angolo; Corpo: PA



E10059



Connettore femmina a cablare

SDOAC030--SFKPG

Collegamento

