


E10087



Connettore femmina a cablare

SDOAT050--SFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 20...250 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Grado di protezione IP 65

Dati meccanici

Peso [g] 65,2

Materiali PA

Materiale corpo PA

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10087



Connettore femmina a cablare

SDOAT050--SFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 5...11 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x Ø 28 mm, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA



Collegamento

