


E10136



Connettore femmina a cablare

SDOGH042PLSFKPG



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 14

Dimensioni [mm] 18 x 18 x 46

Materiali PA

Materiale corpo PA

Materiale dado PA

Elementi di indicazione e comando

Indicazione Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10136



Connettore femmina a cablare

SDOGH042PLSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4...6 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: PA



Collegamento

