


E10137



Connettore femmina a cablare

SDOGJ040PLSFKPG



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
Capacità di corrente totale	[A]	4; (...40 °C)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado di protezione		IP 65

Dati meccanici

Peso	[g]	26,6
Dimensioni	[mm]	25 x 25 x 56
Materiali		PA
Materiale corpo		PA
Materiale dado		ULTRAMID

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

E10137



Connettore femmina a cablare

SDOGJ040PLSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M18, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ULTRAMID



Collegamento

