


# E10149



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

### Uscite

Modello elettrico PNP

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado zinco pressofuso, nichelato

### Elementi di indicazione e comando

|             |                       |                 |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| Indicazione | Stato di commutazione | 1 x LED, giallo |
|             | Funzionamento         | 1 x LED, verde  |

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10149



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0005A03

### Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

|      |         |
|------|---------|
| BK = | nero    |
| BN = | marrone |
| BU = | blu     |