

E10187




Connettore femmina a cablare

SDOAH040ZDSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11509

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali PA

Materiale corpo PA

Materiale dado zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²; Pressacavo: PG 7

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



E10187



Connettore femmina a cablare

SDOAH040ZDSFKPG

Collegamento

