

E10194




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAG030--S0002E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E10217

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC/DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	17 x 8 x 25
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10194



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAG030--S0002E03

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BN = marrone
BK = nero
BU = blu