

# E10216




## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0002A02

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC161

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 43

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10216



## Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGH040MSS0002A02

### Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR / PVC, nero, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (180 x Ø 0,05 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



### Collegamento



BK =                   Colori dei fili conduttori :  
WH =                   nero  
                          bianco