




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAG030--S0002E03




Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC/DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 65
Dati meccanici		
Peso	[g]	33
Dimensioni	[mm]	13,3 x 8,5 x 20,5
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC, nero, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR



E10217



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAG030--S0002E03

Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :	marrone
BK =		nero
BU =		blu