

E10253




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC007
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	26 x 15 x 38
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10253



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0002A03

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BN = marrone
BK = nero
BU = blu