




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAA030MSS0010B03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[M]	< 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, arancione, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", ad angolo; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




E10262



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAA030MSS0010B03

Collegamento



GN =	Colori dei fili conduttori :
RD/BK =	verde
RD/WH =	rosso / nero
	rosso / bianco