




Ripartitore centrale

ZDO4H055MSS0010H07

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	4
Capacità di corrente totale	[A]	12
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	18 x 54 x 82
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Numero ingressi ripartitori centrali		4

E10279



Ripartitore centrale

ZDO4H055MSS0010H07

Tipo di connettore	M12
--------------------	-----

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	4 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :
BU =	marrone
GN =	blu
GN/YE =	verde
GY =	verde / giallo
WH =	grigio
YE =	bianco
	giallo