

E10283



Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS0010H11

Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	18 x 54 x 127
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Numero ingressi ripartitori centrali		8
Tipo di connettore		M12
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	8 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²		
Collegamento elettrico - ingresso		
Connettore: 8 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm		


E10283



Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS0010H11

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GN/YE =	verde / giallo
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
VT =	viola
WH =	bianco
YE =	giallo