


E10296



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0005F03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39

Materiali TPU

Materiale dado ottone, antiaderente

Osservazioni


Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; irradiato; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente; Coppia di serraggio: 0,5 Nm




E10296



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0005F03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN = marrone
BK = nero
BU = blu

Articolo non più disponibile - Scheda archivio