


# E10301



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0010A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 43

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




# E10301



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0010A03

### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =  
BK =  
BU =

marrone  
nero  
blu