

# E10302




## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0002A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC001

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 43

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10302



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0002A04

### Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu
WH =	bianco