


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030MSS0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11486

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento		III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10353



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGF030MSS0002A03

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :
BK =	marrone
BU =	nero
	blu