


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0010A02

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------------	-----	---------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato

Osservazioni


Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm




E10394



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0010A02

Collegamento



BK = Colori dei fili conduttori :
WH = nero
 bianco