

E11460




Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC019
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale	[A]	3
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo



Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

