

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030VAS0025E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	10 x 10 x 31
Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11497



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030VAS0025E03


Collegamento elettrico

Cavo: 25 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)


Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero
BN = marrone
BU = blu