

# E11501



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032VAS0005E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVT131

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Classe di isolamento	III

### Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 68

### Dati meccanici

Dimensioni [mm]	18 x 10 x 28
Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

# E11501



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032VAS0005E03

### Osservazioni


Quantità  1 pezzo

### Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x 0,1 mm)

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero  
BN = marrone  
BU = blu