

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032VAS0010E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; contatti dorati	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]	10...30 DC	
Classe di isolamento	III	
Uscite		
Modello elettrico	PNP	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...85	
Grado di protezione	IP 68	
Dati meccanici		
Peso [g]	312	
Dimensioni [mm]	18 x 10 x 28	
Materiali	PVC	
Materiale corpo	PVC	
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

E11502



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAF032VAS0010E03

Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu