


E11510



Connettore femmina a cablare

SDOAH042MSSFKPG



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; contatti dorati	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]	10...30 DC	
Capacità di corrente totale [A]	4; (...40 °C)	
Uscite		
Modello elettrico	PNP	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...85	
Grado di protezione	IP 68	
Dati meccanici		
Peso [g]	28,6	
Dimensioni [mm]	30 x 18 x 35	
Materiali	PA	
Materiale corpo	PA	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

E11510



Connettore femmina a cablare

SDOAH042MSSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4...6 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

