

E11512




Connettore femmina a cablare

SDOAH050MSSFKPG

Articolo in corso di dismissione

Articoli alternativi: EVC815

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 45 AC / < 70 DC
Capacità di corrente totale [A]	4; (...40 °C)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Peso [g]	29,1
Dimensioni [mm]	35 x 20 x 30
Materiali	PA
Materiale corpo	PA
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11512



Connettore femmina a cablare

SDOAH050MSSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4...6 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

