


# E11570



## Ripartitore centrale

ZDO6H057MSS00,5H09

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4
Capacità di corrente totale [A]	12

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-15...80
Grado di protezione	IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm]	18 x 54 x 100
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Numero ingressi ripartitori centrali	6

# E11570



## Ripartitore centrale

ZDO6H057MSS00,5H09

Tipo di connettore	M12
--------------------	-----

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	6 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

### Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

### Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 6 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm




# E11570



## Ripartitore centrale

ZDO6H057MSS00,5H09

### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GN/YE =	verde / giallo
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
WH =	bianco
YE =	giallo