E11571

Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS00,5H11

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EBC038

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	4
Capacità di corrente totale	[A]	12

E11571

Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS00,5H11

Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80	
Grado di protezione		IP 67	
Dati meccanici			
Dimensioni	[mm]	18 x 54 x 127	
Materiali		TPU	
Materiale corpo		TPU	
Numero ingressi ripartitori centrali		8	
Tipo di connettore		M12	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	8 x LED, giallo
		Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			

Cavo: 0,5 m, PUR / PVC, senza alogeno, nero, Ø 8,4 mm; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 8 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



E11571

Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS00,5H11

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GN/YE =	verde / giallo
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
VT =	viola
WH =	bianco
YE =	giallo