

Cavo di collegamento


VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC054

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

Rispettare la differente lunghezza del cavo!



Applicazione

Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati

Senza silicone si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Capacità di corrente totale [A] 3

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde



Cavo di collegamento

VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

