E11592

Cavo di collegamento

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS



Applicazione			
Particolarità			senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Applicazione			CAN-bus
Dati elettrici			
Tensione di esercizio	[V]		< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente totale	[A]		4
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]		-25...80
Temperatura di immagazzinamento	[°C]		-40...80
Grado di protezione			IP 68
Dati meccanici			
Peso	[g]		100,7
Dimensioni	[mm]		14,5 x 14,5 x 48,5
Materiali			PUR
Materiale corpo			PUR
Materiale dado			zinco pressofuso, nichelato
Idoneità della catena portacavi			si
Idoneità della catena portacavi		raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
		Raggio di curvatura con installazione fissa	min. 5 x diametro del cavo
		velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
		cicli di piegatura	> 1 Mio.

E11592

Cavo di collegamento

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

Osservazioni

Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 7,2 mm, schermato; intrecciato; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / intrecciato + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / intrecciato

Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 7,2 mm, schermato; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BU =	blu
RD =	rosso
WH =	bianco
screen =	schermo

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm