


E11601



Connettore da incasso

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)



1 O-ring



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	33
Filettatura da incasso		PG 9
Materiali		ottone nichelato
Materiale corpo		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11601



Connettore da incasso


EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato



Collegamento

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Contrassegno

colori secondo DIN Colori dei fili conduttori :
47100

BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
WH =	bianco
YE =	giallo