


## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040VAS0010E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

## Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------------	---------------------

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Grado di protezione	IP 68; IP 69K

## Dati meccanici

Dimensioni [mm]	15 x 15 x 41,5
Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

## Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E11646



## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040VAS0010E04

### Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PVC, arancione,  $\varnothing$  5,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x  $\varnothing$  0,1 mm )

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco